

**Garant****Fresa angular 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

## Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M12
Ø de corte D <sub>c</sub>	25 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	35 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a <sub>p máx.</sub>	2 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Número de filos Z	4

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------