

Garant**Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/9mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Número de filos Z	9
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Longitud total L_{tot}	40 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---------------------------------------------------	----------