



Llave dinamométrica con carraca insertable reversible, Par máximo: 300Nm



Datos de pedido

Número de pedido	657105 300
GTIN	2050002057593
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. **Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.**

Con **carraca insertable reversible**. **Unidades de medida:** Nm, lbfft.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Alojamiento para herramienta insertable	14×18 mm
Peso	1702 g
Datos protocolables	no
Respuesta	activadora
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Par máximo	300 Nm
Intervalo de par	50 - 220 lbfft
Procedimiento de medición	Par de giro
Calibración	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Técnica de medición	mecánico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [L ₃]	500 mm
Precisión de medición par de giro	±4 %
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Lectura conmutable	Nm
Longitud total L	565 mm
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	10 Nm
Intervalo de par	60 - 300 Nm

Display	analógico
Longitud de palanca sin herramienta insertable [L ₁]	475 mm
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [L ₂]	25 mm
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Función de doblado	no
Función slipper	no
QuickRelease/ función de cambio rápido	no
Indicador de seguimiento	no
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000
CalibraciónLlave dinamométrica Par máximo 400 Nm	020010 400

Accesorios

Carraca insertable Rectángulo de salida 2-1/2 pul	657620 2-1/2
Carraca insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4 pul	657630 2-3/4
Cuadrada-herramienta insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657700 2-1/2
Carraca insertable reversible Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657582 2-1/2
Carraca insertable reversible Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4HD pul	657600 2-3/4HD
Ventana de escala para llaves dinamométricas Tipo 2	657212 2
Carraca insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657630 2-1/2
Mango de recambio para llave dinamométrica Tipo 4	657211 4

Carraca insertable reversible Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657600 2-1/2
Corredera verde para llave dinamométrica Tipo 2	657213 2
Cuadrada-herramienta insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4 pul	657700 2-3/4
Carraca insertable reversible Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4 pul	657600 2-3/4
Carraca insertable reversible con expulsor QuickRelease Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657590 2-1/2
Llave dinamométrica sin herramienta insertable Par máximo 300 Nm	657215 300
Ventana de escala para llaves dinamométricas Tipo 4	657212 4