

Garant
Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 4mm

Datos de pedido

Número de pedido	203207 4
GTIN	4062406565848
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Para operaciones de acabado.

Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.

Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

Para contorneado como operación de trabajo de acabado.

Descripción técnica

Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Ø de corte D_c	4 mm
Dirección de aproximación	horizontal
Tolerancia Ø nominal	h6
Ø de mango D_s	6 mm
Ø de cuello D_1	3,8 mm
Ángulo de hélice	38 grados
Número de dientes Z	5
Longitud total L	65 mm
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Longitud de filo L_c	16 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados

Mango	DIN 6535 HA con h6
Voladizo L ₁ incl. cuello	23 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	550 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	450 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	200 m/min	N
PE-HD	adecuado	160 m/min	N
PA 66	adecuado	200 m/min	N
PEEK	adecuado	150 m/min	N
PF 31	adecuado	130 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	180 m/min	N
POM GF25	adecuado	160 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	150 m/min	N

PEEK GF30	adecuado	130 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	160 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB