


Garant**Tensor autocentrante, automatización, Anchura de mordazas A: 120Amm****Datos de pedido**

Número de pedido	360134 120A
GTIN	4062406572914
Clase de artículo	30N

Descripción**Ejecución:**

Tensor autocentrante para el uso flexible.

- **Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.**
- **Alta precisión de repetición 0,02 mm.**
- **Ajuste central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Superficies funcionales templadas.**
- **Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.**

Ventaja:

- **Peso ligero flexible.**

Uso multifuncional.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Consola de automatización n.º 360164.

Suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.

Incluidos 4 pernos de sujeción tam. 90.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135 – 360151.

Descripción técnica

Par de giro	60 Nm
Longitud	130 mm
Anchura	120 mm
Anchura de bocas A	120 mm
Carrera	25 mm
Fuerza de apriete máxima	25,5 kN
Altura	50 mm
Peso	5,3 kg
Adecuado para el código de color	ZC120
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas