

Garant

Plaquita de corte mini para mandrinado interior con escalón para el guiado de viruta derecha, HB720, Ø Dmin: 11mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	270021 11
GTIN	4062406564896
Clase de artículo	21I

Descripción técnica

Tamaño de plaquita Ø d	8 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	6,7 mm
Radio R	0,2 mm
Ø mínimo D _{min.}	11 mm
Grosor de la placa T	4 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,15 - 0,5 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Ángulo de ataque α	70 grados
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	2,3 mm
Recubrimiento	TiCN
Serie	Mini

Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		