

**Garant****Tensor autocentrante neumático, Tipo: 100****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 360180 100    |
| GTIN              | 4062406572945 |
| Clase de artículo | 310           |

**Descripción****Ejecución:**

- Carrera ajustable + 5 mm por lado.
- Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
- También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

**Aplicación:**

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el **funcionamiento automatizado** mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

**Partes opcionales:**

Programa de mordazas n.º 360135 – 360151 tam. 80.

**Descripción técnica**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Potencia de aire comprimido máxima | 9 bar  |
| Altura H                           | 95 mm  |
| L                                  | 100 mm |
| Anchura de mordazas A              | 80 mm  |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Peso                             | 4,8 kg                          |
| Carrera de apriete               | 6 mm                            |
| Fuerza de apriete máxima         | 10 kN                           |
| B                                | 100 mm                          |
| Adecuado para el código de color | PCV 100                         |
| Tipo de producto                 | Tornillo de banco para máquinas |