

**Garant****Plaquita de tronzar mini para ranurado interior radio completo derecha, HB720, Ø Dmin / w: 11/2,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270050 11/2,0
GTIN	4062406566258
Clase de artículo	21I

**Descripción técnica**

Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	2,3 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	8 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
$\varnothing$ mínimo $D_{min.}$	11 mm
Distancia entre puntas y centro $L_3$	6,7 mm
Grosor de la placa T	4 mm
Radio R	1 mm
Material de corte	MD
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		