


Fresa angular de 90° MEW, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 226410 20/3 |
| GTIN | 4960664914234 |
| Clase de artículo | 250 |

Descripción
Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------------|
| Número de filos Z | 3 |
| Longitud total L_{tot} | 30 mm |
| Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$ | 0,8 grados |
| Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$ | 38 mm |
| Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 |
| Rosca de alojamiento M | M10 |
| Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$ | 14,25 mm |
| Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$ | 35 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_p \text{ m\acute{a}x.}$ | 6 mm |
| \varnothing de corte D_c | 20 mm |
| $\varnothing D_3$ | 15 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ejecuciones de mangos | con rosca |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Ramping |
| Empleo de fresa | Plunging |
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----------|
| Tornillo de amarre Tipo 1 | 229723 1 |
|---------------------------|----------|