



Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	59 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,44 grados
Número de filos Z	4
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	26,25 mm
Longitud total L_{tot}	35 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------