

**Fresa angular de 90° MEW, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	45 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Longitud total L _{tot}	35 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,6 grados
Número de filos Z	3
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	6 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	19,25 mm
Ø de corte D _c	32 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	48 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Ø D ₃	20 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------