

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	226442 S
GTIN	4960664914005
Clase de artículo	25A

Descripción**Ejecución:**

Evacuación de viruta mejorada con extraordinaria construcción escalonada para el guiado de virutas de las plaquitas de corte. El ángulo de desprendimiento axial máximo de 17° proporciona fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Radio angular: 0,8 mm

Código ISO plaquita de corte: TOMT 060508ER-GM

Avance f_z : 0,08 - 0,2 mm

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,08 - 0,2 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TOMT 060508ER-GM
Tipo	S

Clase	CA6535
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		