

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	226445 S
GTIN	4960664914036
Clase de artículo	25A

**Descripción****Ejecución:**

Evacuación de viruta mejorada con extraordinaria construcción escalonada para el guiado de virutas de las plaquitas de corte. El ángulo de desprendimiento axial máximo de 17° proporciona fuerzas de corte reducidas.

**Aplicación:**

La geometría SM es la mejor elección para fuerzas de corte reducidas.

Radio angular: 0,8 mm

Código ISO plaquita de corte: TOMT 060508ER-SM

Avance  $f_z$ : 0,08 - 0,15 mm

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TOMT 060508ER-SM
Avance $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Número de cambios/cortes	3
Tipo	S

Clase	CA6535
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		