



Muela abrasiva con adher. (CER) Hookit 775L Sin perforar, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 180



Datos de pedido

Número de pedido	567793 180
GTIN	30051125870406
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Con un **soporte de película estable**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

- **Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.**
- **Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.**

Aplicación:

Grano abrasivo de corindón de alta calidad (A), universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.

Gran abrasivo de precisión **Cubitron™ II** ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias **a la abrasión más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.**

Descripción técnica

Ø de muela	150 mm
Serie	775L

Tamaño de grano	180
Medio abrasivo	Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		