

Garant
Fresa de cuarto de círculo de MDI, TiAlN, Radio r: 0,3mm

Datos de pedido

Número de pedido	208020 0,3
GTIN	4045197198310
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:
Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.

Tolerancia: $r = \pm 0,01$ mm.

Aplicación:

Para redondear y desbarbar **cantos con contornos.**
Descripción técnica

Número de dientes Z	4
Ø pequeño D_3	5,4 mm
Avance f_z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,018 mm
Radio r	0,3 mm
Ø grande D_2	6 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	58 mm
Longitud de filo L_c	0,3 mm
Fresas de punta esférica	hacia delante
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Tolerancia contorno radio	± 0,01
Dirección de aproximación	horizontal
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa de cuarto de círculo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	800 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	M
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------

