


Garant**Plaquita reversible para grabado, HB7525, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Clase de artículo	21Y

Descripción

Plaquita reversible para grabado UNI Avance f: 0,008 - 0,03 mm

Descripción técnica

Avance f	0,008 - 0,03 mm
Tipo	UNI
Clase	HB7525
Ángulo de punta	90 grados
$W_{\text{mín.}}$	0,25 mm
$W_{\text{máx.}}$	1,8 mm
$t_{\text{máx.}}$	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para grabado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
GG(G)	adecuado	80 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		