

Garant**Fresa de mango MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203067 8
GTIN	4062406569655
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**

Para el **desbastado y el acabado** hasta $1,5 \times D$ en materiales sólidos **con valores de avance máximos** y gran suavidad de marcha.

Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la **espiral de 45°**.

Ventaja:

Especial para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	21 mm
Ángulo de hélice	42 grados
Número de dientes Z	4
Ø de mango D_s	8 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Redondeo de esquinas r_v	0,2 mm
Longitud total L	63 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	25 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm

Tolerancia \varnothing nominal	e8
\varnothing de cuello D_1	7,7 mm
Avance f_z para contorneo en INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
\varnothing de corte D_c	8 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Serie	Master Uni
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	250 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		