



Fresa de mango MDI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	203068 3
GTIN	4062406569082
Clase de artículo	12Y

Descripción

Ejecución:

Para el **desbastado y el acabado** hasta $1,5 \times D$ en materiales sólidos **con valores de avance máximos** y gran suavidad de marcha.

Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la **espiral de 45°**.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	8 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Ø de cuello D_1	2,8 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Longitud total L	57 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	42 grados
Ø de corte D_c	3 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,06 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Número de dientes Z	4
Avance f_z para contornear en INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Voladizo L ₁ incl. cuello	13 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,02 mm
Serie	Pro Uni
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	35 m/min	S
GG(G)	adecuado	240 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		