

Garant**XNEX 040308, HB7635, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles **de dos lados** con 3 filos. Materiales de corte de alto rendimiento para **una seguridad del proceso extraordinaria**.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	INOX
Radio angular	0,8 mm
Grosor plaquita S	3.18 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 040308
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		