

Garant**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	20 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Número de filos Z	3
Longitud total L_{tot}	90 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	2 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------