



Grapadora con batería, Denominación del fabricante: M12BST



Datos de pedido

Número de pedido	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Grapadora con batería M12™ de alta potencia y compacta, con taco de grapa integrado y mango antideslizante. Hasta 2000 grapas de batería por carga de batería de 2,0 Ah. Seguro contra disparo involuntario.

Idóneo para:

Grapas tipo D con profundidad de grapado máxima de 6 a 14 mm.

Suministro:

Incluye 2 baterías de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, caja HD.

Descripción técnica

Quality Dress	M12BST
Profundidad de grapado máxima	14 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de mordaza adecuada	G

Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Grapadora

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12