

Garant**Fresa angular 90°, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	70 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	5
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Longitud total L_{tot}	195 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------