

Garant**CCGT 030101, Clase: HB7025-1**

Datos de pedido

Número de pedido	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030101 HB7025-1 Clase: HB7025-1
Rompevirutas: SF
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avance f : 0,03 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 180 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 180 m/min
Radio angular	0,1 mm
Clase	HB7025-1
Avance f	0,03 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SF
Material de corte	MD
Aplicación principal	P

Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030101
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado