

Garant**Fresa angular 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	2 mm
\varnothing de corte D_c	20 mm
Rosca de alojamiento M	M10
Número de filos Z	3
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------