

Garant**Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	8
Longitud total L_{tot}	40 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------