

Garant
CCGT 030101, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030101 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 150 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Clase	HB7125-1
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,1 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 150 m/min
Rompevirutas	VF

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030101
Aplicación principal	M
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado