

**Garant****Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 32/6mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

## Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	6
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Ø de perforación de asiento	16 mm

Ø de corte $D_c$	32 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------