

**Garant**
**DCGT 04T002, Clase: HB7025-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Clase de artículo	21G

### Descripción

DCGT 04T002 HB7025-1 Clase: HB7025-1  
 Rompevirutas: SF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
 Avance f: 0,03 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 180 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	SF
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7025-1
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 180 m/min

Código ISO plaquita de corte	DCGT 04T002
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado