



Plato de arrastre CoAE, con placas de MD Giro a derecha, Ø intervalo de trabajo: 26-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	327641 26-50
GTIN	
Clase de artículo	331

Descripción

Ejecución:

Los elementos de arrastre frontales son herramientas de sujeción en la fabricación mecánica. Sirven para transmitir el par de giro del husillo de máquina a la pieza de trabajo. Mediante elementos de arrastre frontal (también denominados puntas de arrastre) se sujetan ejes entre puntas en las máquinas de mecanizado. El contorno exterior completo de la pieza de trabajo se puede acabar de mecanizar con una sujeción. El asiento a través de los centros de pieza de trabajo permite aplicar requisitos de concentración elevados.

El CoAE es un elemento de arrastre frontal Constant que se sujetta manualmente en un torno. Se utiliza principalmente para el mecanizado de torneado con arranque de viruta en toda la longitud. Los componentes se sujetan en la parte frontal. En la misma sujeción se puede realizar además un mecanizado por fresado. Destaca por la fuerza de sujeción constante, incluso en superficies frontales irregulares o con grandes desviaciones de la ortogonalidad. El asiento no tiene holgura radial. La estructura modular permite emplear diferentes puntas, así como diversos platos de arrastre con un único elemento de arrastre frontal, para mecanizar las formas geométricas más diversas. El CoAE sustituye al elemento de arrastre frontal Röhm CoA. Adecuado para máquinas de mecanizado de sujeción manual.

Platos de arrastre con **platos de arrastre de metal duro intercambiables**.

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327541.

Idóneo para :

Cuerpo de base n.º 327521 y 327541.

Nota:

Muelas de arrastre CoAE adecuadas también para el sistema CoA antiguo (émbolo de apoyo angular).

Ø círculo de sujeción A: 25 mm

Ø exterior B: 43 mm

Longitud C: 30 mm

Ø puntas de centrado adecuadas D: 10 mm

Descripción técnica

Ø puntas de centrado adecuadas D	10 mm
Longitud C	30 mm
Ø círculo de sujeción A	25 mm
Ø exterior B	43 mm
Ø intervalo de trabajo	26 - 50 mm
Tipo de boca	derecha
Dentado	intercambiable
Tipo de producto	Arrastrador frontal