



Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Con aislamiento VDE, con anilla de seguridad, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	706051 200
GTIN	4003773081494
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Aplicación:

Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Nota:

Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	sí
con muelle de abertura conmutable	no
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Alicate cortante