

Garant
Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP.**

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	54 mm
Número de filos Z	4
Rosca de alojamiento M	M16
Longitud de rampa L para α _{máx.}	19,45 mm
Refrigeración interior	sí
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x}}$	62 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
\varnothing de corte D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Longitud total L_{tot}	42 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{m\acute{a}x}}$	2,06 grados
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Fresado circular de taladro a_p	2,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------