



## Llave de impacto, Tipo: M18FMT2F12



### Datos de pedido

Número de pedido	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas** para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. **Carcasa metálica** estable y **empuñadura central ergonómica con apoyo suave**. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. **Sistema electrónico REDLINK PLUS™**: gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

- **Modo de construcción compacto.**
- **Nivel 4 para la combinación óptima de potencia y precisión al aflojar tornillos.**

#### Modelo de texto publicitario:

**Atornilladores de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas** para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética.

#### Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073808.

## Descripción técnica

Par de giro máximo 4.º nivel	47 Nm
Cantidad de baterías contenidas	2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Par de giro máximo 3er escalón	745 Nm
Par de giro máximo 2º escalón	610 Nm
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Peso	6,3 kg
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M22
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Empleo típico	Heavy Duty
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Par de giro máximo 1er escalón	475 Nm
Quality Dress	M18FMT2F12
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	5 Ah
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18

Cargador de batería Tipo M1218C

073840 M1218C