

Garant
Fresas copiadoras y de planear indexadas, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2Lmm

Datos de pedido

Número de pedido	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\max.}$	38 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	5,37 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	7,45 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	30 mm
Longitud total L_{tot}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm

Ø de corte D_c	20 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Fresado circular de taladro a_p	0,7 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------