



Soporte para puntas alisadoras de diamante Cabeza orientable, Tamaño del mango: 10-16



Datos de pedido

Número de pedido	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Clase de artículo	29M

Descripción

Ejecución:

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste $\pm 90^\circ$).

Ventaja:

Calidad de la superficie posible $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

Para el alisado de **contornos no interrumpidos** (convexos, cóncavos, cilíndricos, cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

Precisión:

Calidad de la superficie posible $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Suministro:

Tamaño de mango 10 incluido adaptador de mango 12 mm \times 12 mm y 16 mm \times 16 mm.

Atención:

¡Las puntas de alisadoras de diamante se han de pedir por separado!

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.

Descripción técnica

Tamaño del mango	10 - 16 mm
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso