



## Soporte para puntas alisadoras de diamante Cabeza orientable, Tamaño del mango: 16-25



### Datos de pedido

Número de pedido	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Clase de artículo	29M

### Descripción

**Ejecución:**

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste  $\pm 90^\circ$ ).

**Ventaja:**

Calidad de la superficie posible  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Aplicación:**

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

Para el alisado de **contornos no interrumpidos** (convexos, cóncavos, cilíndricos, cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

**Precisión:**

Calidad de la superficie posible  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Suministro:**

Tamaño de mango 16 incluido adaptador de mango 20 mm  $\times$  20 mm y 25 mm  $\times$  25 mm.

**Atención:**

¡Las puntas de alisadoras de diamante se han de pedir por separado!

**Nota:**

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.

### Descripción técnica

Tamaño del mango	16 - 25 mm
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso