



Lijadoras angulares batería, Tipo: M18FSAGB



Datos de pedido

Número de pedido	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:

- **motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.**

Suministro:

Incluye cargador, caperuza protectora, 2 rejillas protectoras contra el polvo, juego de sujeción, mango antivibratorio, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Conexión de hombre muerto	no

Quality Dress	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Bloqueo contra re arranque	sí
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s ²
Peso	2,5 kg
Profundidad de corte máxima	34 mm
Tensión de batería	18 V
Arranque suave	sí
Protección contra sobrecargas	sí
Capacidad de la batería	5 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Parada kick back	no
Conexión de app	OneKey
Serie	FUEL
Tipo de producto	Lijadoras angulares