



## Atornillador de carraca con batería, Tipo: M12FHIR14



### Datos de pedido

Número de pedido	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Taladro-destornillador angular MILWAUKEE con destornillador de trinquete

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de giro, giro a la derecha/izquierda y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Destornillador de carraca con batería de alta velocidad compacto con controlador de velocidad sensible.

#### Suministro:

**Sin batería ni cargador.**

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073814 y n.º 073839.

### Descripción técnica

Empleo típico	Strong
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min <sup>-1</sup>

Peso	1 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	12 V
Forma constructiva	Destornillador de trinquete
Par de giro máximo duro	47 Nm
Quality Dress	M12FHIR14
Portaherramientas	Cuadrado 1/4 pulgada
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Atornillador

## Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
---	-------------