

Garant
Fresas para ranuras MDI, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X5 mm


Datos de pedido

Número de pedido	208025 25,5X5
GTIN	4045197199126
Clase de artículo	11X

Descripción

Ejecución:

Con corte de contorno, dentado cruzado. Las superficies laterales están destalonadas, gracias a lo cual no pueden atascarse en la pieza.

Nota:

Para el fresado de ranuras de chavetas de disco según DIN 6888 o para fresar ranuras pequeñas. Ranura completa: f_z para $a_p = 0,25 \times D$.

Tipo: N

Número de dientes Z: 10

Número de dientes Z: 10

Para chavetas de disco DIN 6888: 5,0×10,0 mm

Ø de cuello D_1 : 7,5 mm

Longitud total L: 63 mm

Ø de mango D_3 : 10 mm

Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm²: 0,038 mm

Descripción técnica

Ø de corte D_c	25,5 mm
Para chavetas de disco DIN 6888	5,0×10,0 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,038 mm
Número de dientes Z	10
Ø de cuello D_1	7,5 mm

Ø de mango D_s	10 mm
Longitud total L	63 mm
Tipo	N
Longitud de filo L_c	5 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 850 D/F
Perfil de fresado	con dentado cruzado
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	horizontal
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Mango	DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
Ángulo del chaflán angular	90 grados
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa mango cil.