

**Garant****Tensor autocentrante neumático, Tipo: 100/4****Datos de pedido**

Número de pedido	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

- Carrera ajustable + 5 mm por lado.
- Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
- También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Con placa base, para un momento en los apoyos superior y una estabilidad máxima.

**Aplicación:**

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el **funcionamiento automatizado** mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

**Partes opcionales:**

Programa de mordazas n.º 360135 – 360151 tam. 80.

**Descripción técnica**

Anchura de mordazas A	80 mm
Peso	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Potencia de aire comprimido máxima	9 bar
Carrera de apriete	6 mm
Fuerza de apriete máxima	10 kN
Altura H	95 mm
Adecuado para el código de color	PCV 100
Calibre de puntas en cruz	200 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas