

Garant**Punto rotativo para inserto intercambiable, Tipo: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	320617 40
GTIN	4062406573140
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.**
- **Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.**
- **La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.**

Mango cilíndrico para sujeción en soportes de barras de mandrinar, soportes para pinzas portapiezas o conos de sujeción de expansión hidráulica; para el alojamiento en el segundo revólver.

Para el mecanizado de piezas de trabajo.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625. Insertos intercambiables n.º 320629.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.

Descripción técnica

Ø d	40 mm
Longitud total L	165 mm
Ø del mango D ₁	18 mm
Ø de carcasa D	74 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Fallo de concentricidad	0,01 mm
Adecuado para el código de color	K18
Recorrido de muelle	4 mm
Longitud útil L ₁	95 mm
Para peso de la pieza de trabajo	550 kg
Adaptador	Ø del mango 40 mm
Tipo de producto	Punta de centrado