

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 80/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Número de filos Z	7
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	148 mm

Fresado circular de taladro a_p	4 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	64,94 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,74 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	158 mm
\varnothing de corte D_c	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
\varnothing de perforación de asiento	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Longitud total L_{tot}	50 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------