

**Garant****VCGW 050101, Ejecución de la arista de corte: G****Datos de pedido**

Número de pedido	268097 G
GTIN	4062406578152
Clase de artículo	21H

**Descripción****Ejecución:**

Modelo CBN.

**Descripción técnica**

Material de corte	CBN
Profundidad de corte $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Clase	BU7220
Avance $f$	0,04 - 0,06 mm/rev,
Aplicación principal	H
Ejecución de la arista de corte	G
Radio angular	0,1 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado

Código ISO plaquita de corte	VCGW 050101
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado