

Garant

Abanico lijador Fieltro (ZA) en forma de rollo, medio, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 60X50mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Fieltro de estructura fina especialmente resistente, con corindón de circonio (ZA). **Ideal para el mecanizado de acero inoxidable.** Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	4000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Anchura de cabeza	50 mm
Ø del cabezal	60 mm
Velocidad de giro máxima	7000 min ⁻¹
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Comparación de granulado	180

Grado de finura	medio
Atributo del nombre de producto	medio
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		