



## Soporte con depósito "Insider Long" con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 110mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676662 110
GTIN	7610733282074
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango "Multicraft" y **depósito deslizante con bloqueo final**, incluidas puntas C 6,3. Asiento con potente imán permanente.

Mango "Insider" y **cargador deslizante con bloqueo final**. Asiento con potente imán permanente.

#### Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

#### Contenido:

1 punta de cada uno:

para ranura n.º 675300 tam. 4; 5,5; 6.

para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.

para Torx® interior n.º 675295 tam. TX10; TX15; TX20.

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	110 mm
Longitud total	215 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Dentado múltiple
Quality Dress	Insider Long
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no

con mango de carraca	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675281 1/25
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 4 mm	675300 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6 mm	675300 6
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15