

**Garant****Broca piloto de MDI GARANT Master Steel MICRO con mango cilíndrico DIN 6535 HA 5xD, AlCrN, Ø DC: 1,15mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 121223 1,15   |
| GTIN              | 4062406579876 |
| Clase de artículo | 10F           |

**Descripción****Ejecución:**

**Microbroca de alto rendimiento** para el uso universal del material con un enfoque al mecanizado de acero. Máxima seguridad del proceso gracias a **herramientas perfectamente adaptadas entre sí de todo el sistema** y a la **faja guía ampliada**. Taladrado de diámetros más pequeños hasta una profundidad máxima después de la perforación piloto previa. **Compromiso óptimo entre el diámetro del núcleo y el tamaño del canal de viruta para una buena evacuación de la viruta**, incluso en el caso de materiales de viruta larga. **El aumento de la vida útil y del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo** producen un proceso de taladrado rentable, incluso con diámetros de perforación mínimos, además de una gran relación L/D.

**Nota:**

Para un uso con seguridad del proceso de las microbrocas a partir de 8xD es necesaria una **perforación piloto de 4xD como mínimo**, con la microbroca piloto n.º121223. En caso de mecanizado vertical y superficie plana de la pieza, a partir de  $D_c = \varnothing 1$  mm se puede prescindir de la perforación piloto hasta una longitud de 12xD Prestar siempre atención a la **ausencia de virutas en la perforación piloto** antes de utilizar la siguiente broca. Recomendamos la realización de un avellanado de 90° con una broca de puntear CN adecuada, tras haber realizado la perforación piloto. En el caso de aplicaciones críticas (p. ej., precisión de fabricación máxima, formación de rebabas mínima, presión del refrigerante reducida), reducir el avance de la herramienta en un 50 % antes de la entrada y la salida del material. Los materiales de viruta larga requieren, en caso necesario, un **desahogo** a intervalos de 3xD respectivamente, con un movimiento de retirada mínimo sobre la profundidad de la perforación piloto. Prestar atención a que los **instrumentos de sujeción de la herramienta** sean adecuados (mandril de contracción térmica, conos de sujeción de expansión hidráulica) con una precisión de concentricidad menor que 0,003 mm, una **presión del refrigerante** suficientemente alta (como mínimo 30 bar), así como una **filtración** lo bastante fina del refrigerante ( $D_c < \varnothing 2$  mm con filtro  $\leq 0,010$  mm;  $D_c < \varnothing$

3 mm filtro  $\leq 0,020$  mm). La relación L/D indicada corresponde a la **profundidad de perforación mínima** alcanzable con la microbroca correspondiente.

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Descripción técnica

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avance f en acero $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>        | 0,034 mm/rev,      |
| Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$ | 6,6 mm             |
| Número de filos Z                                   | 2                  |
| Longitud de la ranura de viruta $L_c$               | 8,4 mm             |
| $\varnothing$ nominal $D_c$                         | 1,15 mm            |
| Longitud total L                                    | 41 mm              |
| Norma   | Norma de fábrica   |
| Tolerancia $\varnothing$ nominal                    | m6                 |
| $\varnothing$ de mango $D_s$                        | 3 mm               |
| Avance f en INOX $< 900$ N/mm <sup>2</sup>          | 0,018 mm/rev,      |
| Serie   | Master Steel       |
| Recubrimiento                                       | AlCrN              |
| Material de corte                                   | MDI                |
| Ejecución   | 5xD                |
| Ángulo de punta                                     | 135 grados         |
| Mango   | DIN 6535 HA con h6 |
| Refrigeración interior                              | sí, con 40 bar     |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                |
| Semiestándar  | sí                 |
| anillo de color                                     | verde              |
| Tipo de producto                                    | Broca espiral      |

## Datos de usuario

|  | Uso | $V_c$ | Código ISO |
|--|-----|-------|------------|
|--|-----|-------|------------|

|                                       |                            |          |   |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 50 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones | 50 m/min | N |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 80 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 70 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 60 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 35 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>            | adecuado                   | 25 m/min | S |
| GG(G)                                 | adecuado                   | 70 m/min | K |
| CuZn                                  | adecuado con restricciones | 50 m/min | N |
| Uni                                   | adecuado                   |          |   |
| húmedo máximo                         | adecuado                   |          |   |
| húmedo mínimo                         | adecuado con restricciones |          |   |