

**Garant****CCGT 030101, Clase: HU7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Clase de artículo	211

## Descripción

CCGT 030101 HU7315-1 Clase: HU7315-1  
Rompevirutas: AF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 300 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Radio angular	0,1 mm
Recubrimiento	diamante
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 300 m/min
Aplicación principal	N
Clase	HU7315-1

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030101
Material de corte	MD
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado