

Garant
CCGT 030102, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030102 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 150 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030102
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 150 m/min

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7125-1
Material de corte	MD
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	VF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado