

**Garant****VCGT 050102, Clase: HU7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Clase de artículo	211

## Descripción

VCGT 050102 HU7315-1 Clase: HU7315-1  
Rompevirutas: AF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 300 m/min

## Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Clase	HU7315-1
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	AF

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 300 m/min
Avance $f$	0,03 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Recubrimiento	diamante
Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado