

**Garant****VCGT 050102, Clase: HB7025-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Clase de artículo	211

## Descripción

VCGT 050102 HB7025-1 Clase: HB7025-1

Rompevirutas: SF

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmAvance  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 180 m/min

## Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102
Rompevirutas	SF
Clase	HB7025-1
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P

Avance f	0,03 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 180 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado