

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	6 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Código ISO Soporte	E08X SVLCR/L05
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud total L	57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Profundidad útil T	3 mm
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	9,2 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------